

H0 Materialförder- und Siloeinheit MFS 100, Fertigmodell H0 Ballast collector MFS 100, finished model



- DE** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!
- EN** This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep these instructions!
- FR** Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Conservez ce mode d'emploi!
- NL** Dit produkt is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!
- IT** Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare istruzioni pe l'uso!
- ES** Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva las instrucciones de servicio!

! Sicherheitshinweise
Vorsicht: Verletzungsgefahr! Aufgrund der detaillierten Abbildung des Originals bzw. der vorgesehenen Verwendung kann das Produkt Spitzen, Kanten und abbruchgefährdete Teile aufweisen. Für den Zusammenbau sind Werkzeuge nötig. Das Produkt gehört daher nicht in die Hände von Kindern!

! Safe operation
Caution: Risk of injury! Due to the detailed reproduction of the original and the intended use, this product can have peaks, edges and breakable parts. For that reason this product is not for children.

Kataloge von Viessmann und kibri/Vollmer können auch bequem über das Internet angefordert werden.
Catalogues by Viessmann and kibri/Vollmer can be ordered alternatively via internet.

Tip: Wagenradsatz für Spitzenlager nach NEM 314
Alternativ ROCO NEM-H0- Normradsatz # 40194
Tip: Exchange wheel set for bearing acc. to NEM 314
Altern.Roco NEM-H0, standard wheel set item no. 40194




1 Normschacht Kupplungsaufnahme nach NEM 362
Couple shaft NEM 362
Passende Kupplungen erhältlich von:
Fitting couplings from:
FLEISCHMANN, MÄRKLIN, ROCO



Kein Motor enthalten
No motor included

Austauschbare Achsen
Wheels and axles changeable

NEM 362-Schacht f. Kupplung
Coupling interface conform to NEM 362



Tampon-Bedruckung
Pad printing